

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.150

舒适性灯具

状态: 2026-4-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.150 - 舒适性灯具

供电电压: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

特征

| | |
|---|--|
| 型号 | SZ 4139.150 |
| 型式 | 带门位置开关 |
| 供货范围 | 舒适性灯具 照明灯泡 灯具盖板 包括固定件 集成式门位置开关 |
| 额定功率 | 14 W |
| Ballast | 大跨距 EVG |
| 连接方式 | 通过连接器供电 通道布线 (灯排结构) |
| 集成式门位置开关 | 是的 |
| 照明灯泡 | 荧光灯, 底座 G13 |
| 防护等级 | I (保护接地) |
| 开关 (型号) | 集成电源开关/门位开关 |
| Light cover | 是的 |
| 灯具安装类型 | 用螺钉固定 |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V 交流 |
| 额定相间冲击耐受电压 | 500 V 交流 |
| 额定绝缘电压 | 500 V 直流/1s |

特征

| | |
|------------|--|
| 安装可能性 | 顶部框架 TS 水平型材：直接 TS, SE 垂直型材：带 TS 适配器角 顶部框架前后 SE 型材：带 TS 适配角支架 顶部框架侧面 SE 型材：直接 |
| 尺寸 | 宽度: 452 mm 高度: 117 mm 深度: 50 mm |
| 工作温度范围 | -15 °C...45 °C |
| 插座 | D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4) |
| 贮存温度范围 | -20 °C...70 °C |
| 额定工作电压 | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 插座规格 | D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 1.25 kg |
| 毛重 | 1.319 kg |
| 税率号 | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| 产品描述 | SZ 舒适型灯具, 宽高深: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz,带门位开关, 带保护接地触点的插座 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|