


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.020

紧装式照明灯具

状态: 2025-12-16 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4140.020 - 紧装式照明灯具

紧装式照明灯 - 外形纤细和节省空间的照明灯用于控制机柜内部照明



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | SZ 4140.020 |
| 您的获益 | <p>更纤细：高度和深度减少大约 50 %，这样体积比传统灯具减少大约 75 %</p> <p>更迅捷：通过卡脚、螺钉或强粘性磁铁（选项）在 TS 孔上进行通用快速固定。简单地从侧面或后面推入安装照明灯具 - 一体式门制动器，可通过 2 极连接器连接</p> <p>透明的照明工具盖板，内开槽</p> |
| 颜色 | 与 RAL 7035 类似 |
| 供货范围 | 紧装式照明灯具，带卡角和螺钉安装固定套件 照明灯泡 灯具盖板 连接线缆 包括固定件 |
| 额定功率 | 14 W |

特征

| | |
|---|---|
| 连接电缆长度 | 3 m |
| Mounting distance screws | 725 mm |
| Ballast | 大跨距 EVG |
| 连接方式 | 带开放式终端的集成连接导线 门位置开关 |
| 照明灯泡 | 荧光灯 T5 |
| 防护等级 | II (防护绝缘隔离) |
| 开关 (型号) | 集成电源开关/门位开关 |
| Cable deflection via rear possible | 是的 |
| Light cover | 是的 |
| 灯具安装类型 | 用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件 (附件) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V 交流 |
| 额定相间冲击耐受电压 | 500 V 交流 |
| 额定绝缘电压 | 500 V 直流/1s |
| Mounting distance clip/magnet | 650 mm |
| 安装可能性 | 顶部框架 TS 水平型材：直接 TS、SE 垂直型材：直接 顶部框架前后 SE 型材：直接 顶部框架侧面 SE 型材：直接 AE、CM、TP：带磁性安装套件 AE：带有内部扩装用轨 |
| 说明 | 门制动器，可通过 2 极连接器连接 |
| 关于订货编号的说明 | 可以通过背面进行电缆转向 |

特征

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 尺寸 | 宽度: 705 mm 高度: 59 mm 深度: 24 mm |
| 工作温度范围 | -15 °C...45 °C |
| OUT_RATED_CURRENT_110_60 | 0.149 - 0.216 A |
| 额定电流 | 0.073 - 0.127 A |
| 贮存温度范围 | -20 °C...70 °C |
| 额定工作电压 | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 20 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.6 |
| 毛重 | 0.62 |
| 税率号 | 94054990 |
| EAN | 4028177522749 |
| E-Number Sweden | E4302501 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |