
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 4169.000 冲孔轨 23 x 23 mm

状态: 2025-10-27 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 4169.000 - 冲孔轨 23 x 23 mm 用于 VX、TS、VX SE

用于通过额外的固定件安装在水平和垂直机柜型材上。







2

特征

型号	SZ 4169.000
材料	钢板
表面	镀锌
长度	295 mm
安装可能性	在 VX 中,通过 TS 安装固定件安装在垂直和水平的机柜型材上在 VX SE 中,通过安装固定件安装在垂直机柜型材上,与 VX 适配器导轨搭配使用在 VX SE 中,通过安装固定件安装在水平型材上/顶板中,在深度方向上搭配 VX 适配轨道使用在垂直的机柜型材上:直接通过组合固定件 TS、通过用于 PS 兼容的适配轨,与固定角、固定件或组合固定件 PS 结合使用。在水平的机柜型材上:直接通过固定角、固定件或组合固定件 PS 安装
适用于	箱体类型: VX TS VX SE Suitable for width or height or depth: 400 mm
包装单元	12件

© Rittal 2025

特征

净重	2.052
毛重	2.22
本型号(含包装)PCF(出厂前)	8.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177093102
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025