

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4178.000 冲孔轨 23 x 23 mm

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4178.000 - 冲孔轨 23 x 23 mm 用于 VX、TS、VX SE

用于通过额外的固定件安装在水平和垂直机柜型材上。



特征

型号	SZ 4178.000
材料	钢板
表面	镀锌
长度	2,095 mm
安装可能性	在垂直的机柜型材上：直接通过组合固定件 TS、通过用于 PS 兼容的适配轨，与固定角、固定件或组合固定件 PS 结合使用。 在水平的机柜型材上：直接通过固定角、固定件或组合固定件 PS 安装
适用于	箱体类型: VX TS VX SE Suitable for width or height or depth: 2,200 mm
包装单元	6 件
净重	9.036 kg
毛重	9.514 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	40.78 kg CO2 eq (Cat B)

特征

关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	SZ 冲孔轨 23 x 23 mm, 用于 TS, SE, 用于机柜宽高深: 2200 mm, 长度: 2095 mm

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------