


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4199.000 支撑支架/垫片

状态: 2026-1-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4199.000 - 支撑支架/垫片

用于灵活固定 C 型安装角轨、冲孔轨或电缆夹钳轨（角型型材）。侧面用于安装电缆槽或电缆软管（直径 20 mm）。固定点带 M8 螺纹孔。

特征

| | |
|---------|---|
| 型号 | TS 4199.000 |
| 产品描述 | 用于灵活固定 C 型安装角轨、冲孔轨或电缆夹钳轨（角型型材）。侧面用于安装电缆槽或电缆软管（直径 20 mm）。固定点带 M8 螺纹孔。 |
| 材料 | 锌铸件 |
| 供货范围 | 1 套 = 1 个支架或垫片、2 颗螺钉 M8 x 16 mm、2 个弹簧锁紧垫片、2 颗卡式螺母 M8、2 颗金属螺钉 |
| 安装可能性 | 在水平和垂直的 VX 机柜型材上 在用于内部安装平面的冲孔型材上 在 TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.806 或通过 用于 VX 兼容的适配轨 在水平的 TS 机柜型材上 在 VX SE 机柜的水平型材下方 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方，深度方向 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上 |
| 说明 | 在 VX SE 中，在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用 |
| 适合于箱体类型 | VX TS VX SE |
| 包装单元 | 6 件 |
| 净重 | 1.02 |
| 毛重 | 1.107 |

特征

税率号 73269098

EAN 4028177093737

ETIM 9 EC002625

ETIM 8 EC002625

ECLASS 8.0 27189234