

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000

支撑条

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。



特征

型号	TS 4309.000
产品描述	用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
技术数据	孔直径为 4.5 mm，以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	390 mm
适合于门宽度	500 mm
VX 安装方式	In door width 500 mm
VX SE 安装方式	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX 安装方式	安装在宽度为 500 mm 的门中，带 3 点式闭锁系统，安装在带锁门中 In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX

特征

不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体宽度 400 mm 处 安装在箱体高度/宽度 500 mm 处
AX塑料箱 安装方式	In door width 500 mm
三件式 AX 安装方式	安装在箱体深度 573 mm 处
TS 安装方式	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
TP 安装方式	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX 底座安装方式, 不锈钢材质	安装在底座深度 500 mm 处, 配合 M6 内六角螺钉与 M6 螺母使用
适用于	箱体类型: VX TS VX SE TP AX AX 塑料 AX3段式壁挂箱体 宽度/深度: 400 mm
适用于	VX 底座系统, 不锈钢材质
包装单元	20 件
净重	3.78 kg
毛重	4.1 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	18.68 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620

特征

ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	TS 安装条，用于 TS、VX SE、TP、AX，用于内部安装平面：适用的宽/深：400 mm，适用的门宽：500 mm，长度：390 mm

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------
