

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4339.000

电缆夹钳轨

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4339.000 - 电缆夹钳轨 角型材，用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座

用于 TS、PC、TP 通用控制台、底座、电缆引入时的电缆张力管理。

特征

型号	PS 4339.000
产品描述	用于减小电缆导入时的电缆张力。在水平机柜型材上的 25 mm 孔阵分布间隔安装时或在 TS 底座/Flex-Block 上安装时深度可调。
材料	钢
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装操作说明	在 TS 底座上安装时，需要底座紧固螺栓
尺寸	长度: 1,785 mm
适用于	箱体类型: TS PC TP 通用琴式控制台 宽度: = 1,800 mm
适合于宽度	1,800 mm
包装单元	2 件
净重	9.61 kg
毛重	10.115 kg
税率号	73269098
ECLASS 8.0	27400604

特征

产品描述

SZ 电缆夹钳轨 (右角型材), 用于 TS, PC, TP 通用琴式控制台, TS 底座, Flex-Block, 用于机柜宽度: 1800 mm