

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000

支撑条

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。



特征

| | |
|-------------|---|
| 型号 | TS 4579.000 |
| 产品描述 | 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。 |
| 技术数据 | 孔直径为 4.5 mm，以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 长度 | 790 mm |
| 适合于门宽度 | 900 mm |
| VX SE 安装方式 | In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level |
| AX 安装方式 | In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
| 不锈钢 AX 安装方式 | 安装在箱体宽度 800 mm 处 安装在门宽度 800 mm 处，配合门孔条使用 |
| TS 安装方式 | In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level |

特征

| | |
|---------------------|---|
| TP 安装方式 | In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| 适用于 | 箱体类型: TS VX SE TP AX 宽度/深度: 800 mm |
| 包装单元 | 20 件 |
| 净重 | 8 kg |
| 毛重 | 8.1 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 37.23 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 产品描述 | TS 安装条, 用于 TS、VX SE、TP, 用于内部安装平面: 适用的宽/深: 800 mm, 适用的门宽: 900 mm, 长度: 790 mm |

批准

| | |
|----|-----------------|
| 解释 | PCF-declaration |
|----|-----------------|