# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





PC 4650.100 PC 机柜系统

状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



### PC 4650.100 - PC 机柜系统 不锈钢

基于 VX SE 的 PC 机柜系统,采用不锈钢 1.4301,(AISI 304)。钢板 PC 独特的结构理念。实用的后门设计便于执行维修作业时进行操作。模制侧板和顶板、内部的透明门门锁和可上锁的键盘抽屉带来高安全性。







#### 特征

型号	PC 4650.100
型式	不锈钢
材料	箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
	后门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm
	底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
	显示器窗口: 单片安全玻璃,4 mm
表面	拉丝,粒度 400
供货范围	箱体上面和侧面封闭
	门的背面配有锁杆
	透明门上方,里侧锁定
	承板
	键盘抽屉,前面可叠合,用于手掌鱼际垫和鼠标垫托板
	锁芯,锁号 3524 E
	门的背面配有锁杆
	分段式底板

© Rittal 2025

## 特征

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 630 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1件
净重	115
毛重	120.5
EAN	4028177682016
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	制造商声明
	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3