

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

支撑条

状态: 2026-7-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。



特征

型号	TS 4695.000
产品描述	用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
技术数据	孔直径为 4.5 mm，以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	440 mm
VX 安装方式	In enclosure depth 500 mm
VX SE 安装方式	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
AX 安装方式	In door width 500 mm, with cam lock 安装在门宽度 500 mm 处，带三点式闭锁系统，安装在铰链门中
不锈钢 AX 安装方式	安装在门宽度 500 mm 处，在铰链门上，配合门孔条使用
TS 安装方式	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level

特征

AE 安装方式	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP 安装方式	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
适用于	箱体类型: VX TS VX SE TP AX AE 宽度/深度: 500 mm
包装单元	20 件
净重	4.4 kg
毛重	4.603 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	21 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	TS 安装条, 用于 VX、TS、VX SE、TP, 用于外部安装平面: 适用的宽/深: 500 mm, 长度: 440 mm

批准

批准

解释

PCF-declaration