

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000

支撑条

状态: 2026-3-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。



特征

型号	TS 4696.000
产品描述	用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
技术数据	孔直径为 4.5 mm，以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	540 mm
VX 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm
VX SE 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AX 安装方式	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
不锈钢 AX 安装方式	安装在门宽度 600 mm 处，在铰链门上，配合门孔条使用
PC 安装方式	安装在机柜宽度 600 mm 处，在外部安装平面上

特征

IW 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
TS 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AE 安装方式	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP 安装方式	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX 底座安装方式	安装在底座宽度/深度 600 mm 处的护板上，配合底座扩展角件使用
适用于	箱体类型: VX TS VX SE TP PC IW AX AE 宽度/深度: 600 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	20 件
净重	5.22 kg
毛重	5.54 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	21.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620

特征

ECLASS 8.0

27189261

产品描述

TS 安装条，用于 VX、TS、VX SE、TP，用于外部安装平面：适用的
宽/深：600 mm，长度：540 mm