

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4696.000

## 支撑条

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4696.000 - 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。



## 特征

型号	TS 4696.000
产品描述	用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
技术数据	孔直径为 4.5 mm，以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	540 mm
VX 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm
VX SE 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AX 安装方式	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
不锈钢 AX 安装方式	安装在门宽度 600 mm 处，在铰链门上，配合门孔条使用
PC 安装方式	安装在机柜宽度 600 mm 处，在外部安装平面上

# 特征

IW 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
TS 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AE 安装方式	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP 安装方式	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX 底座安装方式	安装在底座宽度/深度 600 mm 处的护板上，配合底座扩展角件使用
适用于	箱体类型: VX TS VX SE TP PC IW AX AE 宽度/深度: 600 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	20 件
净重	5.22 kg
毛重	5.54 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	25.64 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620

## 特征

---

ECLASS 8.0

27189261

---

产品描述

TS 安装条，用于 VX、TS、VX SE、TP，用于外部安装平面：适用的  
宽/深：600 mm，长度：540 mm

## 批准

---

解释

PCF-declaration