


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4947.000

## C 型安装角轨 30/15

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4947.000 - C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715，用于 VX、TS、VX SE

通过额外的紧固件可直接加装在机柜的水平或垂直型材上。



## 特征

型号	SZ 4947.000
材料	钢板
表面	镀锌
长度	1,155 mm
安装可能性	在 VX25 机柜型材内部安装平面上 在 TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.808 或用于 VX 兼容的适配轨 安装在 VX SE 机柜水平型材上，上下宽度方向 在 VX SE 水平机柜型材上，通过卡装螺母 8800.808 安装在深度方向的下方（无安装板）和上方 在水平的 TS 机柜型材上 安装在三件式 AX 宽度/深度方向。导轨需根据安装现场裁切至所需长度。
VX 底座安装方式	安装在底座宽度 1200 mm 处的护板上，配合支撑/间隔块使用
AX 底座安装方式	安装在底座宽度 1200 mm 处，配合内六角自攻螺钉使用

# 特征

---

适用于	箱体类型: VX TS AX3段式壁挂箱体 宽度/深度: 1,200 mm
适用于	AX 底座系统 VX 底座系统
包装单元	6 件
净重	4.68 kg
毛重	4.86 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	23.14 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
产品描述	SZ C型安装角轨 30/15 to EN 60 715, 用于 TS, SE, 用于机柜宽度/深度: 1200 mm, 长度: 1155 mm

# 批准

---

解释	PCF-declaration
----	-----------------