Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTUR

SOFTWARE & SERVICES





VX 5301.243 - 侧板,垂直分段 用于 VX IT

侧板,垂直分段式,用于 VX IT



特征

型号	VX 5301.243
您的获益	操作简单
	具有弹簧锁,能够轻松封闭
	最佳接触所有内置组件
	只能通过内置的锁件打开,这需要通过门的自由访问,但大大提高了
	访问安全性
	可随时完全拆卸各个侧面零件,无需使用工具
材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	2 个侧面部件
	安装轨
	6 个铰链
	4 个快速连接
	包括固定件
安装操作说明	必须保证能通过前后门通道

© Rittal 2025

2

特征

适用于	箱体类型: VX IT
	高度: = 2,200 mm
	深度: = 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1件
毛重	25.6
本型号(含包装)PCF(出厂前)	97.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177955844
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025