


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.245

侧板，垂直分段

状态: 2026-1-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.245 - 侧板，垂直分段 用于 VX IT

侧板，垂直分段式，用于 VX IT



特征

型号	VX 5301.245
您的获益	<p>操作简单</p> <p>具有弹簧锁，能够轻松封闭</p> <p>最佳接触所有内置组件</p> <p>只能通过内置的锁件打开，这需要通过门的自由访问，但大大提高了访问安全性</p> <p>可随时完全拆卸各个侧面零件，无需使用工具</p>
材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	<p>2 个侧面部件</p> <p>安装轨</p> <p>6 个铰链</p> <p>4 个快速连接</p> <p>包括固定件</p>
安装操作说明	必须保证能通过前后门通道

特征

适用于	箱体类型: VX IT 高度: = 2,200 mm 深度: = 1,200 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	35
毛重	36.4
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	138.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
EAN	4028177955868
E-Number Sweden	E7282560
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101