

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.246
侧板，垂直分段

状态: 2026-1-27 (来源: [ittel.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.246 - 侧板，垂直分段 用于 VX IT

侧板，垂直分段式，用于 VX IT



特征

型号	VX 5301.246
您的获益	<p>操作简单 具有弹簧锁，能够轻松封闭 最佳接触所有内置组件 只能通过内置的锁件打开，这需要通过门的自由访问，但大大提高了访问安全性 可随时完全拆卸各个侧面零件，无需使用工具</p>
材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	2 个侧面部件 安装轨 6 个铰链 4 个快速连接 包括固定件
安装操作说明	必须保证能通过前后门通道

特征

适用于	箱体类型: VX IT 高度: = 2,000 mm 深度: = 800 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	22.5
毛重	24.5
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	87.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177955875
E-Number Sweden	E7282561
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101