

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.264

侧板, 水平分段式

状态: 2026-2-10 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

VX 5301.264 - 侧板, 水平分段式 用于 VX IT

侧板, 水平分段式, 用于 VX IT

特征

型号	VX 5301.264
产品描述	用于在单柜或者并联的情形下封闭 IT 机柜系统。
您的获益	<p>操作简单</p> <p>无需工具即可插入和卸下侧壁</p> <p>通过锁号为 3524 E 的安全锁锁定</p> <p>集成的内部锁</p>
材料	钢板
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	<p>上面部分</p> <p>下面部分</p> <p>6 个安装角支架</p> <p>2 个锁定件</p> <p>包括固定件</p>
适用于	<p>箱体类型: VX IT</p> <p>高度: = 2,450 mm</p> <p>深度: = 1,000 mm</p>
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	20

特征

毛重	22
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	83.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177950726
E-Number Sweden	E7282566
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101