
## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 5301.310 外部并柜连接件,3 mm

状态: 2025-11-26 (来源: rittal.com/cn-zh)



## VX 5301.310 - 外部并柜连接件, 3 mm 用于 VX IT

用于并联通过隔板彼此隔开的 VX IT 框架,或者用在使用相同规格的模型替换预装配的机柜时,或者用于使用威图 LCP 冷却解决方案代替集成支架。



#### 特征

型号	VX 5301.310
您的获益	可以在之后更换机柜或 LCP 设备
	确保所需的 3 mm 排列距离,以便能够进行后续改装
使用范围	用于后续更换机柜或 LCP 设备
	用于后续安装/拆卸隔板,单件式,可推入
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	4 个外部并柜连接件,3 mm
	并柜密封胶条,8 m
	包括固定件
说明	在并柜机柜中将每个机柜的外部尺寸分别增大 2 mm
	根据 IEC 60 529 标准,可实现的最大防护等级为 IP 20
适用于	箱体类型: VX IT
包装单元	4 件
净重	0.78

© Rittal 2025 2

#### 特征

毛重	0.86
本型号(含包装)PCF(出厂前)	3.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177950801
E-Number Sweden	E7282568
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025 3