Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423 铝质透明门,单件式

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 5301.423 - 铝质透明门,单件式 用于 VX IT

用于替换已有的门。



特征

型号	VX 5301.423
产品描述	用于替换已有的门
材料	框架:铝挤压型材
	垂直型材: 铝,阳极氧化处理
	水平型材: 铝,涂漆
	检视窗用透明片: 单片安全玻璃,3 mm
颜色	VX 舒适型手柄、铰链、水平型材:RAL 9005
	垂直型材: 银色
供货范围	门,带 VX 舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
	3 个 180° 铰链,已安装
	包括固定件
安装操作说明	如果开门角度为 180°,并柜时需要一个 180° 并柜铰链

© Rittal 2025 2

特征

说明	单柜安装时开门角度最大为 240° 并柜时开门角度最大为 105°
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
适用于	箱体类型: VX IT 宽度: = 800 mm 高度: = 2,000 mm
包装单元	1件
净重	16.142
毛重	17.2
本型号(含包装)PCF(出厂前)	65.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177955028
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3