Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5302.012

空气导流板

状态: 2025-12-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 5302.012 - 空气导流板 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



特征

型号	DK 5302.012
您的获益	用于有针对性地提高温控系统的能效 配备垂直刷条,用于在外部安装平面的安装角轨系统中进行无碰撞分 隔。
使用范围	用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料	钢板 遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素 刷条:塑料,符合 UL 94-HB
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 块垂直护板2 块水平护板4 个毛刷条4 个蜂窝聚氨酯泡沫件包括固定件

© Rittal 2025

特征

安装操作说明	具有毛刷条的垂直护板用于分割,可安装在前部和后部 19"型材安装角轨上。带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19"型材安装角轨上.可选择将内嵌于分隔面中的 482.6 mm(19 寸)安装截面与随附的遮盖板锁闭连接,用于安装其他扩装组件或用于引入电缆。注意特定产品的供货范围。
适用于	宽度: = 600 mm 高度: = 1,800 mm
包装单元	1件
净重	2.276
毛重	2.278
税率号	73269098
EAN	4028177955271
E-Number Sweden	E7282584
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3