

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.015

空气导流板

状态: 2026-1-23 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.015 - 空气导流板 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | DK 5302.015 |
| 您的获益 | 用于有针对性地提高温控系统的能效 配备垂直刷条，用于在外部安装平面的安装角轨系统中进行无碰撞分隔。 |
| 使用范围 | 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。 |
| 材料 | 钢板 遮盖板：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 刷条：塑料，符合 UL 94-HB |
| 表面 | 喷漆 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 2 块垂直护板 2 块水平护板 4 个毛刷条 4 个蜂窝聚氨酯泡沫件 包括固定件 6 块遮盖板，482.6 mm (19 寸)，1 U |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 安装操作说明 | 具有毛刷条的垂直护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。 带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上。 可选择将内嵌于分隔面中的 482.6 mm (19 寸) 安装截面与随附的遮盖板锁闭连接，用于安装其他扩装组件或用于引入电缆。注意特定产品的供货范围。 |
| 适用于 | 宽度: = 800 mm 高度: = 2,200 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 8.7 |
| 毛重 | 9.2 |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 35.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| EAN | 4028177955301 |
| E-Number Sweden | E7282587 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |