

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.015

## 空气导流板

状态: 2026-3-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.015 - 空气导流板 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | DK 5302.015  |
| 您的获益 | 用于有针对性地提高温控系统的能效<br>配备垂直刷条，用于在外部安装平面的安装角轨系统中进行无碰撞分隔。                               |
| 使用范围 | 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。  |
| 材料   | 钢板<br>遮盖板：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素<br>刷条：塑料，符合 UL 94-HB                                 |
| 表面   | 喷漆   |
| 颜色   | RAL 9005   |
| 供货范围 | 2 块垂直护板<br>2 块水平护板<br>4 个毛刷条<br>4 个蜂窝聚氨酯泡沫件<br>包括固定件<br>6 块遮盖板，482.6 mm (19 寸)，1 U |

# 特征

|                  |  |
|------------------|--|
| 安装操作说明           | <p>具有毛刷条的垂直护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。</p> <p>带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上。</p> <p>可选择将内嵌于分隔面中的 482.6 mm（19 寸）安装截面与随附的遮盖板锁闭连接，用于安装其他扩装组件或用于引入电缆。注意特定产品的供货范围。</p>                           |
| 适用于              | <p>宽度: = 800 mm</p> <p>高度: = 2,200 mm</p>  |
| 包装单元             | 1 件  |
| 净重               | 8.7 kg   |
| 毛重               | 9.2 kg   |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 35.1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| 关于PCF类别说明        | 类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明  |
| 税率号              | 73269098   |
| ETIM 9           | EC000331   |
| ECLASS 8.0       | 27189272   |
| 产品描述             | Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 800x2200 mm, RAL 9005 |