


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.022

组合安装轨

状态: 2026-1-30 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.022 - 组合安装轨 用于 VX、VX IT、TX CableNet

C形安装角轨组合，用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上，并进行应力消除。

特征

型号	VX 5302.022
产品描述	C型安装角轨组合，用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上，并进行应力消除。
您的获益	可安装在机柜框架的内侧和外侧
使用范围	用于已穿到 VX 框架式机架上的电缆的电缆穿引和应力消除
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	直接拧接在机柜框架垂直梁之间
适用于	箱体类型: VX VX IT TX CableNet 宽度: = 1,000 mm 深度: = 1,000 mm
适合于宽度	1,000 mm
包装单元	4 件
净重	1.72
毛重	2.62
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	9.9 kg CO2 eq (Cat B)

特征

关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177952546
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604