

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.022 组合安装轨

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.022 - 组合安装轨 用于 VX、VX IT、TX CableNet

C 形安装角轨组合，用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上，并进行应力消除。

特征

型号	VX 5302.022
产品描述	C 型安装角轨组合，用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上，并进行应力消除。
您的获益	可安装在机柜框架的内侧和外侧
使用范围	用于已穿到 VX 框架式机架上的电缆的电缆穿引和应力消除
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	直接拧接在机柜框架垂直梁之间
适用于	箱体类型: VX VX IT TX CableNet 宽度: = 1,000 mm 深度: = 1,000 mm
适合于宽度	1,000 mm
包装单元	4 件
净重	1.72 kg
毛重	2.62 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	9.9 kg CO2 eq (Cat B)

特征

关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
产品描述	Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm