

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

组合安装轨

状态: 2026-1-29 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - 组合安装轨 用于 482.6 mm (19")

特征

型号	IT 5302.026
使用范围	用于将电缆穿引至 482.6 mm (19") 平面并且应变消除
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括用于组合导轨的固定材料，不包括用于固定电缆的固定附件
安装可能性	位于 482.6 mm (19 寸) 安装平面内，位于 482.6 mm (19 寸) 系统冲孔中
尺寸	高度: 1 U
适用于	箱体类型: TS IT VX IT TX CableNet
包装单元	4 件
净重	1.348
毛重	1.4
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	5.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	83024200
EAN	4028177952584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261