Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





IT 5302.026 组合安装轨

状态: 2025-12-13 (来源: rittal.com/cn-zh)



IT 5302.026 - 组合安装轨 用于 482.6 mm (19")

特征

	IT 5302.026
使用范围	用于将电缆穿引至 482.6 mm (19") 平面并且应变消除
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括用于组合导轨的固定材料,不包括用于固定电缆的固定附件
安装可能性	位于 482.6 mm(19 寸)安装平面内,位于 482.6 mm(19 寸)系 统冲孔中
 尺寸	高度: 1 U
适用于	箱体类型: TS IT VX IT TX CableNet
包装单元	4 件
	1.348
毛重	1.4
本型号(含包装)PCF(出厂前)	5.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
	83024200
EAN	4028177952584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025