


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 5302.026 组合安装轨

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.026 - 组合安装轨 用于 482.6 mm (19")

## 特征

型号	IT 5302.026
使用范围	用于将电缆穿引至 482.6 mm (19") 平面并且应变消除
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括用于组合导轨的固定材料，不包括用于固定电缆的固定附件
安装可能性	位于 482.6 mm (19 寸) 安装平面内，位于 482.6 mm (19 寸) 系统冲孔中
尺寸	高度: 1 U
适用于	箱体类型: TS IT VX IT TX CableNet
包装单元	4 件
净重	1.348 kg
毛重	1.4 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	5.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# 特征

---

## 产品描述

Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19" level, for installation within the 19" mounting level or at the 19" system punchings