## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5302.030 滑轨,2U,固定安装,重型式

状态: 2025-10-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



## VX 5302.030 - 滑轨, 2 U, 固定安装, 重型式用于 VX IT

用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。



## 特征

型号	VX 5302.030
产品描述	侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
您的获益	调整所需的 19 寸平面间距后,直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
使用范围	用于固定前后 19" 的安装平面 支承重物
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
承载力	2000 N 静态
说明	每一面的有效支托平面 35 mm
安装可能性	适用于 19" 标准安装角规:平面距离 320/345 mm 适用于 19" 动载版安装角规:平面距离 300/325 mm
包装单元	2件
净重 ————————————————————————————————————	1.04

© Rittal 2025

## 特征

毛重	1.04
税率号	73269098
EAN	4028177952591
E-Number Sweden	E7282590
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3