

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.032

滑轨，2 U，固定安装，重型式

状态: 2026-2-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

VX 5302.032 - 滑轨，2 U，固定安装，重型式 用于 VX IT

用于安装在 VX IT 上的 19" 标准安装角规和 19" 动载版安装角规的前后两个固定平面之间。



特征

型号	VX 5302.032
产品描述	侧面系统孔用于安装附件和侧面排气元件通风。
您的收益	调整所需的 19 寸平面间距后，直接悬挂至 19 寸安装型材的系统冲孔中
使用范围	用于固定前后 19" 的安装平面 支承重物
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
承载力	2000 N 静态
说明	每一面的有效支托平面 35 mm
安装可能性	适用于 19" 标准安装角规：平面距离 520/545 mm 适用于 19" 动载版安装角规：平面距离 500/525 mm
包装单元	2 件
净重	1.76

特征

毛重	1.76
税率号	73269098
EAN	4028177952614
E-Number Sweden	E7282592
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261