

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.053

电缆槽

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.053 - 电缆槽 用于 VX IT、TX CableNet、Data Rack

电缆槽两侧铰接，电缆盖可以取掉。

特征

| | |
|------|--|
| 型号 | DK 5302.053 |
| 产品描述 | 用于隐蔽铺设电缆的电缆槽。可随时便捷地通过铰链连接的电缆槽盖铺设电缆，槽盖可拆卸。可以从电缆槽内部或背板将电缆穿引至箱体。随附于理线槽的电缆固定杆可插入手指形理线架，从而辅助电缆导入。该电缆槽也可选择采用螺栓进行连接。为优化空气导流，可与用于 VX IT 的毛刷套件组合使用。 |
| 您的获益 | 无需工具，快速固定简单安装 根据 U 铺设电缆使得布局紧密 背靠背并柜连接 可使用电缆槽作为隔离元件，用于避免在冷通道封闭内出现空气短路 可闭锁的电缆固定螺栓与 1 U 安装标准的元件匹配 |
| 技术数据 | 集成的 19" 安装开孔 (1U)：6 个 |
| 材料 | 钢板 塑料，根据 UL94-HB |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 电缆槽 2 块盖板 14 个指形理线架，6 U 10 个电缆固定片 包括固定件 |
| 高度单位 | 47 U |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 适用于 | 不可与 19" 动态安装角轨组合使用，用于 VX IT |
| 说明 | 在 VX IT 机柜内部对称安装时，与 19 英寸动态版安装角轨不能组合；对于不对称的内部安装，只能单侧安装。 |
| 尺寸 | 宽度: 109.5 mm 深度: 314.5 mm 长度: 2,099 mm |
| 适用于 | 箱体类型: VX IT TX CableNet 宽度: = 800 mm 高度: = 2,200 mm = 2,200 mm |
| 适合于宽度 | 800 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 10.2 kg |
| 毛重 | 10.78 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 39.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| 产品描述 | Cable duct, 47 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2200 mm |