

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.122

电缆线路

状态: 2026-4-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.122 - 电缆线路 用于 VX、VX IT

用于网络应用和服务器应用领域中的电缆支撑和电缆铺设。



特征

型号	VX 5302.122
您的获益	无需工具，快速固定简单安装 也可以用螺栓安装 内置的多功能冲孔用于固定电缆导入装置元件 内置的固定冲孔用于以 7 U 的模数尺寸通过锁孔安装件固定 PDU
使用范围	用于在网络和服务器应用中进行垂直电缆穿引并应变消除
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
安装可能性	在顶部框架和底部框架之间的 VX IT 机架上，环形 在 800 mm 宽的 VX IT 机架中，上下深度支架之间可选择螺栓连接作为替代方案

特征

安装操作说明	通过快速固定装置安装在框架式脚手架的整个机柜深度中。安装至宽度为 800 mm 的机柜时，可另行拧紧固定至 19 寸扩装平面的垂直立柱中
尺寸	宽度: 145 mm
适用于	箱体类型: VX VX IT 高度: = 2,200 mm
包装单元	1 件
净重	4.8 kg
毛重	5.02 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	19.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
产品描述	Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening