

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124

安装角轨附加固定件

状态: 2026-4-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.124 - 安装角轨附加固定件 用于 VX IT 19 寸标准安 装角轨

用于 VX IT 的安装角轨附加固定件，反作用于不均匀分布的负荷。

特征

型号	IT 5302.124
产品描述	在负荷不均匀分布时对安装角轨起到了抗翘曲作用。它直接在 VX 框架外部安装平面上的安装角轨和安装型材之间固定。
您的获益	在 19 寸部分扩装中也可作为单独固定件使用
使用范围	用于将 482.6 mm（19 寸）标准安装角轨固定至外部安装平面中
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
适用于	宽度: = 800 mm
包装单元	2 件
净重	0.4 kg
毛重	0.533 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	2.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

特征

产品描述

Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19”
mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19")
mounting angle standard onto the outer mounting level, for
enclosure width 800 mm