Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





T 5302.124 安装角轨附加固定件

状态: 2025-11-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



IT 5302.124 - 安装角轨附加固定件 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

用于 VX IT 的安装角轨附加固定件,反作用于不均匀分布的负荷。

特征

型号	IT 5302.124
产品描述	在负荷不均匀分布时对安装角轨起到了抗翘曲作用。它直接在 VX 框架外部安装平面上的安装角轨和安装型材之间固定。
您的获益	在 19 寸部分扩装中也可作为单独固定件使用
使用范围	用于将 482.6 mm(19 寸)标准安装角轨固定至外部安装平面中
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
适用于	宽度: = 800 mm
包装单元	2 件
净重	0.4
毛重	0.533
本型号(含包装)PCF(出厂前)	2.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	83024900
EAN	4028177955523
ETIM 9	EC002625

© Rittal 2025 2

特征

ECLASS 8.0

27189234

© Rittal 2025 3