

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.167

### 横梁

状态: 2026-2-11 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX\_IT 5302.167 - 橫梁 用于 VX IT 19" 安装角轨

用于在800 mm宽的VX IT网络/服务器机柜底部动载版482.6 mm (19") 安装角规的深度和宽度可变安装。

## 特征

型号	VX IT 5302.167
型式	用于 VX IT 19 寸标准安装角轨
产品描述	用于将英寸标准安装角轨宽度可变地固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜中。
您的获益	<p>可进行对称或不对称扩装</p> <p>为单侧非对称（侧边交错）的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌安装液体冷却机组 (LCU)</p> <p>最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨，用于扩装 21 寸、23 寸或 24 寸组件</p> <p>用于提高内置的机柜温控系统能效，通过导风板镶嵌以寸为单位的安装平面四周区域，用于更有针对性地使用冷却气流并减少废气流</p>
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
承载力	4000 N
安装操作说明	<p>直接固定到机柜框架上</p> <p>此外，还需要用于 VX IT 19" 安装角规 5302169 的安装角支架，以便将安装角规螺栓固定在横梁上。</p>
适用于	宽度: = 800 mm
包装单元	2 件

# 特征

净重	3.6
毛重	3.82
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	14.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177955615
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261