## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 5380.830 VX IT 电缆管理箱体

状态: 2025-11-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES >> POWER DIS

POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

## VX 5380.830 - VX IT 电缆管理箱体

用于线缆的布置,保护和存放,或者用作一台空机柜补齐使用LCP时的布局需求。







## 特征

型号	VX 5380.830
产品描述	用于对电缆进行布线、固定和存放或在不同的液体冷却组件 (LCP) 安 装中作为空箱体使用。
您的获益	优化剩余线缆的管理及线缆的结构化管理
使用范围	在完全配置好的网络机柜与服务器机柜件作为一台线缆管理的机柜作为一台空机柜,当两排机柜使用冷热通道时,如果LCP的使用数量为奇数台,可用于补齐空间用作一台占位机柜,为了后期方便的改装LCP
材料	钢板 铝
表面	箱体架:浸涂底漆 门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体: RAL 7035 前面板: RAL 9005

© Rittal 2025

## 特征

供货范围	带前门和后门的机柜架 前部铝制门,采用黑色装饰边密封,180° 铰链 钢板后门,闭合式,单件式,130° 铰链 前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条 左右各安装 3 个 VX 系统组件架
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 2,000 mm 深度: 1,000 mm
型式	线缆管理柜
说明	为安放并联柜始/末端需使用侧板
基本材料	铝
包装单元	1件
净重	90
毛重	90
EAN	4028177950153
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

## 批准

证书	表面
解释	

© Rittal 2025