

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5381.830

VX IT 电缆管理箱体

状态: 2025-12-23 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



VX 5381.830 - VX IT 电缆管理箱体

用于线缆的布置，保护和存放，或者用作一台空机柜补齐使用LCP时的布局需求。



特征

型号	VX 5381.830
产品描述	用于对电缆进行布线、固定和存放或在不同的液体冷却组件 (LCP) 安装中作为空箱体使用。
您的获益	优化剩余线缆的管理及线缆的结构化管理
使用范围	在完全配置好的网络机柜与服务器机柜件作为一台线缆管理的机柜 作为一台空机柜，当两排机柜使用冷热通道时，如果LCP的使用数量 为奇数台，可用于补齐空间 用作一台占位机柜，为了后期方便的改装LCP
材料	钢板 铝
表面	箱体架：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体：RAL 7035 前面板：RAL 9005

特征

供货范围	带前门和后门的机柜架 前部铝制门，采用黑色装饰边密封，180° 铰链 钢板后门，闭合式，单件式，130° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 2 块顶板/底板，带有用于电缆导入的开口，通过刷条 左右各安装 3 个 VX 系统组件架
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 2,000 mm 深度: 1,200 mm
型式	线缆管理柜
说明	为安放并联柜始/末端需使用侧板
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	69.4
毛重	84.4
EAN	4028177950160
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

批准

证书	表面
解释	符合性声明