


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.255

安装框架，482.6 mm (19")

状态: 2025-12-7 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.255 - 安装框架, 482.6 mm (19") 用于 TS、TS IT

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装, 焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。



特征

型号	DK 5501.255
产品描述	焊接的 482.6 mm (19") 安装框架, 用于在 TS 框架内集成 482.6 mm (19") 的安装平面。类似于 TS IT 的型材, 用于系统的完全兼容, 包括无工具安装。深度可调地固定在顶架与底架之间。各高度单位双向连续编号。前面的安装框架, 预备用于集成电缆管理和动态机柜控制 (RFID), 后面的安装框架, 用于节省空间地集成 PDU 母线, 两侧都为零 U 空间。
材料	钢板
表面	底漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
高度单位	38 U
安装位置	后面
承载力	最大 15,000 N 的静负荷, 条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。

特征

说明	为了进一步扩装，机柜框架的外部安装面保持不变，借助空气导流板可实现循环密封
适用于	箱体类型: TS TS IT 宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm
包装单元	1 件
净重	15
毛重	16
税率号	73269098
EAN	4028177716445
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261