

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

滑轨，1 U，深度可调

状态: 2025-6-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - 滑轨，1 U，深度可调 用于 VX IT、TE、TX CableNet

安装在前后固定平面之间。



特征

型号	DK 5501.480
您的获益	无需工具，节省时间的单人安装，从机柜前侧开始 EIA 系统孔的所有三个固定孔用于固定安装组件。 也可以直接固定在 TE 8000 的 482.6 mm (19") 的系统孔中
使用范围	用于安装在前安装平面上 支承重物 用于调整个性化 19" 平面间距
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架 19" 标准安装角规，用于 VX IT 中
承载力	1500 N
说明	每一面的有效支托平面 25 mm

特征

适用于	箱体类型: TS IT VX IT TE TX CableNet
-----	---

层面间距	600 - 900 mm
------	--------------

包装单元	2 件
------	-----

净重	3.2
----	-----

毛重	3.74
----	------

税率号	73269098
-----	----------

EAN	4028177679030
-----	---------------

E-Number Sweden	E7239697
-----------------	----------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------
