
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






DK 5501.625 <u>承板 2 U</u>,固定安装


状态: 2025-12-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 5501.625 - 承板 2 U,固定安装

承板 2 U,固定安装,用于在 19" 系统孔上固定。承载力: 25 kg。







特征

型号	DK 5501.625
型式	英制
产品描述	用于安装在一个 19 固定平面上。
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
承载力	25 kg 静态平面负荷
说明	不能与伸缩轨结合使用。
尺寸	宽度: 482.6 mm 深度: 400 mm
包装单元	1件
净重	3.297
毛重	3.52

© Rittal 2025 2

特征

本型号(含包装)PCF(出厂前)	11.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679061
E-Number Sweden	E7239586
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3