

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.655

## 承板，固定安装

状态: 2026-5-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.655 - 承板，固定安装用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

固定安装在两个 19" 固定平面之间。

## 特征

型号	DK 5501.655
您的获益	无需工具，节省时间的单人安装
使用范围	可调深度适应各种层面间距
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
安装可能性	前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架
使用范围	若层间距较大，需要减小预组装层间距；承重能力 50 kg。
承载力	50 kg
尺寸	宽度: 484 mm
适用于	箱体类型: VX IT TS IT TE TX CableNet
层面间距	400 - 600 mm
包装单元	1 件
净重	4.5 kg

# 特征

---

毛重	4.82 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	25 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	承板 50kg D400-600

---