Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.695 承板,固定安装

状态: 2025-12-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 5501.695 - 承板,固定安装 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

固定安装在两个19"固定平面之间。





特征

型号	DK 5501.695
您的获益	无需工具,节省时间的单人安装
使用范围	可调深度适应各种层面间距
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	包括固定件
安装可能性	前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架
使用范围	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
承载力	100 kg
尺寸	宽度: 484 mm

© Rittal 2025 2

特征

适用于	箱体类型: VX IT
	TS IT
	TE
层面间距	400 - 600 mm
包装单元	1件
净重	5.427
毛重	5.73
本型号(含包装)PCF(出厂前)	21 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679139
E-Number Sweden	E7239589
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3