

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.705

承板，固定安装

状态: 2026-6-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.705 - 承板，固定安装用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

固定安装在两个 19" 固定平面之间。



特征

| | |
|-------|---|
| 型号 | DK 5501.705 |
| 您的获益 | 无需工具，节省时间的单人安装 |
| 使用范围 | 可调深度适应各种层面间距 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 喷漆 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 安装可能性 | 前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨 前后 482.6 mm (19") 安装框架 |
| 承载力 | 100 kg |
| 尺寸 | 宽度: 484 mm |
| 适用于 | 箱体类型: VX IT TS IT TE |

特征

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 层面间距 | 600 - 900 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 7.6 kg |
| 毛重 | 8.49 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 32.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 产品描述 | 零件架, 深度可调节 |