

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.825

## 用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

状态: 2026-3-1 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.825 - 用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



## 特征

型号	DK 5501.825
产品描述	如果外侧安装平面已安装母线系统，用周围的刷条进行分割，不会发生冲突。
使用范围	用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料	钢板 遮盖板：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 刷条：塑料，符合 UL 94-HB
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 块垂直护板 2 块水平护板 4 个毛刷条 4 个蜂窝聚氨酯泡沫件 包括固定件
安装操作说明	具有毛刷条的垂直护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。 带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上。

# 特征

---

适用于	宽度: 600 mm 高度: 2,200 mm
包装单元	1 件
净重	4.918 kg
毛重	5.177 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
产品描述	挡风板 WxH 600x2200 RAL9005

---