


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010

风扇板

状态: 2026-4-9 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - 风扇板 用于 VX IT、TS IT、TX CableNet

视具体型式而定，用于对 VX IT、TS IT 或 TE 8000 进行有效通风。

特征

型号	DK 5502.010
产品描述	用于主动式通风：可以选择加装风扇扩展单元。
使用范围	用于安装集成在顶板中的开口
颜色	RAL 7035
供货范围	1 个风扇单元 2 个风扇 1 个温度调节器 连接电缆，开放式 包括固定件
每个风扇的气流量（自由送风）	160/180
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸	宽度: 200 mm 高度: 59 mm 深度: 550 mm
风扇气流量（自由送风）	1514
安装可能性	在以下尺寸规格（宽x深）(mm) 的 VX IT 内： 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 在以下宽x深的 TS IT 内： 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
说明	所规定的声压等级所指为第一个风扇 通过分配盒或各个国家专用的连接插头连接
每个风扇的噪声等级	37 dB(A)

特征

适用于	箱体类型: VX IT TS IT TX CableNet
工作温度范围	5 °C...55 °C
包装单元	1 件
净重	3.027 kg
毛重	3.3 kg
税率号	84149000
ECLASS 8.0	27189272
产品描述	DK 风扇板, 用在顶板上, 包括 2 个风扇, 可扩展至最多 3 个风扇, 宽x高x深: 200x59x550 mm

批准

解释	符合性声明 UK
----	----------