


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.025

## 风扇板

状态: 2026-3-18 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.025 - 风扇板 用于 VX IT、TS IT、TX CableNet

视具体型式而定，用于对 VX IT、TS IT 或 TE 8000 进行有效通风。



## 特征

型号	DK 5502.025
产品描述	用于主动式通风：可以选择加装风扇扩展单元。
使用范围	用于安装集成在顶板中的开口
颜色	RAL 9005
供货范围	1 个风扇单元 2 个风扇 1 个温度调节器 连接电缆，开放式 包括固定件
尺寸	宽度: 340 mm 高度: 59 mm 深度: 550 mm
说明	所规定的声压等级所指为第一个风扇 通过分配盒或各个国家专用的连接插头连接

## 特征

---

适用于	箱体类型: VX IT TS IT 宽度: 800 mm 800 mm 800 mm 深度: 800 mm 1,000 mm 1,200 mm
包装单元	1 件
毛重	4.8 kg
税率号	84149000
ECLASS 8.0	27189272
产品描述	SK 风扇板, 用在顶板上, 包括 2 个风扇, 可扩展至最多 6 个风扇, 宽x高x深: 340x59x550 mm

## 批准

---

解释	符合性声明 UK
----	----------