Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



GAMANO

GAMMA

Conner !

CAMAMA

CARARA

CAN IN

MANAN

CARARA

MANAN

Comment

Emmons

MAN

WWW

VAV VAN

DK 5502.100 - 电缆槽 用于 TS IT

电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。



特征

型号	DK 5502.100
产品描述	用于隐蔽铺设电缆的电缆槽。可随时便捷地通过铰链连接的电缆槽盖铺设电缆,槽盖可拆卸。可以从电缆槽内部或背板将电缆穿引至箱体。随附于理线槽的电缆固定杆可插入手指形理线架,从而辅助电缆导入。该电缆槽也可选择采用螺栓进行连接。为优化空气导流,可与用于 TS IT 的毛刷套件组合使用。
您的获益	无需工具,快速固定简单安装 根据 U 铺设电缆使得布局紧密 背靠背并柜连接 可使用电缆槽作为隔离元件,用于避免在冷通道封闭内出现空气短路 可闭锁的电缆固定螺栓与 1 U 安装标准的元件匹配
材料	钢板 塑料,根据 UL94-HB
颜色	RAL 9005
供货范围	包括盖板和安装固定件 包括 4 个用于备用电缆的电缆支架

© Rittal 2025 2

特征

安装可能性	在 TS IT 中配备 482.6 mm (19") 安装角轨,高度为 2000 mm 在 TS IT 中配备 482.6 mm (19") 安装框架,高度为 1800 mm 在 TE 8000 中配备 482.6 mm (19") 安装框架,高度为 2000 mm 数据机架中,安装高度为 40 U
高度单位	38 U
尺寸	宽度: 95 mm 高度: 1,689 mm 深度: 150 mm
包装单元	1件
净重	7.8
毛重	8.16
税率号	73269098
EAN	4028177811874
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

© Rittal 2025