Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.225

电缆管理板带电缆导引固定格

状态: 2025-11-10 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 5502.225 - 电缆管理板带电缆导引固定格 用于水平电缆管理

用电缆导引固定格水平分路转接电缆,打开单个的电缆导引固定格便能方便地修正和扩展布线。

特征

型号	DK 5502.225
产品描述	用 5 个电缆导引固定格水平铺设转接电缆。打开单个固定格可以轻松 地改动和扩展缆线。
材料	嵌板:钢板,喷漆 电缆导引固定格:塑料
Depth of bars	100 mm
Number bars per U	5
尺寸	宽度: 482.6 mm
高度单位	1 U
包装单元	1件
净重	0.5
毛重	0.632
本型号(含包装)PCF(出厂前)	2.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177679337
E-Number Sweden	E7239788
ETIM 9	EC002624

© Rittal 2025

特征

ECLASS 8.0

27189265

© Rittal 2025 3