Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.325

抽屉

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 5502.325 - 抽屉 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面

可以固定在型轨正面,482.6 mm (19")。带有封盖和伸缩轨,用于存放配置清单、使用手册以及小材料。

特征

型 号	DK 5502.325
产品描述	用于安装角轨 482.6 mm (19") 的正面固定。带有用于存放配置清单、使用手册以及小材料的封盖和滑动伸缩轨。不同的小型 2 U 结构也适用于安装在摇架内。
材料	钢板
颜色	RAL 9005
供货范围	完整安装 安全锁 12321
可用深度	419 mm
可用宽度	411 mm
包装单元	1件
净重 	7.785
毛重	8.195
本型号(含包装)PCF(出厂前)	31.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679399
E-Number Sweden	E7239796
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025 2

特征

ECLASS 8.0

27189261

© Rittal 2025 3