


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.330

整块的底板，通风型

状态: 2026-3-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.330 - 整块的底板，通风型 用于 TS IT

具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | DK 5502.330 |
| 产品描述 | 用于完全覆盖敞开的底板组件，形成一个整体。全全面积开孔以确保可以从底部或底座区域流入冷空气。尤其是在配有温控系统的控制机柜中，确保冷空气的流入。带背面刷条，便于在整个机柜的宽度方向上从下方导入电缆。集成的导轨用于简单放置和快速的更换过滤器垫。 |
| 材料 | 钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-HB 过滤垫：泡沫塑料 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 整块的底板，通风型，配有后方导入的电缆导引孔 过滤垫 包括固定件 |
| 适用于 | 箱体类型: TS IT TX CableNet 宽度: 800 mm 深度: 800 mm |
| 包装单元 | 1 件 |

特征

| | |
|------------|---|
| 净重 | 6.08 kg |
| 毛重 | 6.18 kg |
| 税率号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 产品描述 | DK 底板，单件式，通风型，配有后方电缆导入，包括过滤垫，用于 TS、TS IT、TX CableNet，宽x深：800x800 mm |