
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.330 整块的底板,通风型


状态: 2025-11-3 (来源: rittal.com/cn-zh)



DK 5502.330 - 整块的底板,通风型 用于 TS IT、TX CableNet

具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底部开孔。





特征

型号	DK 5502.330
产品描述	用于完全覆盖敞开的底板组件,形成一个整体。 全全面积开孔以确保可以从底部或底座区域流入冷空气。尤其是在配有温控系统的控制机柜中,确保冷空气的流入。带背面刷条,便于在整个机柜的宽度方向上从下方导入电缆。集成的导轨用于简单放置和快速的更换过滤器垫。
材料	钢板 刷条:塑料,符合 UL 94-HB 过滤垫:泡沫塑料
表面	镀锌
供货范围	整块的底板,通风型,配有后方导入的电缆导引孔 过滤垫 包括固定件

© Rittal 2025

特征

适用于	箱体类型: TS IT
	TX CableNet
	宽度: 800 mm
	深度: 800 mm
包装单元	1件
净重	6.08
毛重	6.18
税率号	94039910
EAN	4028177707818
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025